


TUBO LED T8

SENSOR MOV. + STAND BY



Modo stand-by:
 10W - 30% = 3W | 18W - 30% = 5.4W | 24W - 30% = 7.2W



LED tube / Tube LED / Lampada tubo LED / Tubo LED / LED
 Leuchtstoffröhre

Potencia // Energy used // Puissance // Poder //
 Potenza // Potenz **10W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Lumi-
 nosidade // Luminosità // Lichtstärke **1000Lm**

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base //
 Sockel **G13**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve
 // Temperatura // Leichte Optik



Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de
 fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di
 esercizio // Betriebstemperatur



Ángulo apertertura // Beam angle // Angle de
 faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio
 // Öffnungswinkel **120°**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure
 de départ // Hora de início // Tempo di partenza
 // Anfangszeit **<0.5s**

Distancia detección // Area detection // Dis-
 tance de détection // Distância de detecção //
 Distanza di rilevamento // Erkennungsabstand **6-8M**

Luz completa inmediata // Instant full light //
 Éclairage instantané // Luz plena instantânea //
 Luce istantanea completa // Sofortiges volles
 Licht **100%**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione //
 Dimensão // Ausmaß **Ø26x600mm**

Material // Housing // Matériel // Material //
 Materiale // Stoff **Aluminio**

ON/OFF **15.000**

PF **>0.9**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **48mA**

IP **IP20**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **25.000h.**

Voltaje // Voltage **100-250V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem
 // Imballaggio // Verpackung **25**

Se mantiene encendido con un 30% de luz a los 2min. de no haber movimiento. Incluyen cebador. Directo a 230V (100-250V). Con reactancia magnética. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

It stays on with 30% light at 2min. of not having movement. They include a primer. Direct to 230V (100-250V). With magnetic ballast The primer is replaced and the tube is replaced directly.

Il reste allumé avec 30% de lumière à 2min. de ne pas avoir de mouvement. Ils comprennent un apprêt. Direct à 230V (100-250V). Avec ballast magnétique L'amorce est remplacée et le tube est remplacé directement.

Permanece com 30% de luz a 2min. de não ter movimento. Eles incluem um primer. Direto para 230V (100-250V). Com reator magnético O primer é substituído e o tubo é substituído diretamente.

Rimane acceso con il 30% di luce a 2 minuti. di non avere movimento. Includono un primer. Diretto a 230 V (100-250 V). Con zavorra magnetica Il primer viene sostituito e il tubo viene sostituito direttamente.

Bei 2min bleibt es mit 30% Licht eingeschaltet. keine Bewegung zu haben. Sie enthalten eine Grundierung. Direkt an 230 V (100-250 V). Mit magnetischem Vorschaltgerät Der Primer wird ausgetauscht und der Schlauch wird direkt ausgetauscht.